

Draka

ALS IEDERE MILLIVOLT TELT! INSTRULINE® Dca

Instruline is een instrumentatiepakket dat toegepast wordt voor het aansluiten van procesmeet- en regelapparatuur, zoals flowmeters, druk- en temperatuurmeters.

Daarnaast wordt de kabel gebruikt voor beveiliging en instrumentatietoepassingen. De kabel kan analoge en digitale signalen overbrengen en is geschikt voor vaste aanleg in industriële installaties, ook buiten. Het pakket bestaat uit diverse types, zowel paars- als overall afgeschermd, omvlochten of gearmeerd.

Voordelen

- Kabels zijn parig opgebouwd met geslagen geleiders om zodoende bestand te zijn tegen trillingen en de industrie
- Altijd collectief afgeschermd van elektromagnetische stoorsignalen (EMI)
- Geschikt voor gebruik met intrinsiek veilige circuits in EX zones conform IEC 60079-14
- Leverbaar met een blauwe of zwarte buitenmantel
- Trilling bestendig
- Lange levensduur
- Staaldraad omvlechting biedt goede mechanische bescherming met behoud van goede buigzaamheid
- 7100 & 7200 voldoet aan Dca-s3, d2, a3
- 7300 t/m 7600 voldoet aan Dca-s2,d2,a3
- Verkrijgbaar in 1,2,4,8,16 of 24 paren

INSTRULINE 7100



Productnaam	Opmaak	Afscherming
Instr oscr Dca 300V 0,5 mm ²	per meter	Folie collectief
Instr oscr Dca 300V 0,75 mm ²	per meter	Folie collectief
Instr oscr Dca 300V 1,3 mm ²	per meter	Folie collectief

Voor meer specificaties download de datasheets via: www.draka-catalogus.nl

A brand of the
Prysmian
Group

INSTRILINE 7200



Productnaam	Opmaak	Afscherming
Instr pscr/oscr Dca 300V 0,5 mm ²	per meter	Folie paarsgewijs & folie collectief
Instr pscr/oscr Dca 300V 0,75 mm ²	per meter	Folie paarsgewijs & folie collectief
Instr pscr/oscr Dca 300V 1,3 mm ²	per meter	Folie paarsgewijs & folie collectief

INSTRILINE 7300



Productnaam	Opmaak	Afscherming
Instr swb oscr Dca 300V 0,5 mm ²	per meter	Staal vlechtwerk & folie collectief
Instr swb oscr Dca 300V 0,75 mm ²	per meter	Staal vlechtwerk & folie collectief
Instr swb oscr Dca 300V 1,3 mm ²	per meter	Staal vlechtwerk & folie collectief

INSTRILINE 7400



Productnaam	Opmaak	Afscherming
Instr swb pscr/oscr Dca 300V 0,5 mm ²	per meter	Staal vlechtwerk, folie paarsgewijs & folie collectief
Instr swb pscr/oscr Dca 300V 0,75 mm ²	per meter	Staal vlechtwerk, folie paarsgewijs & folie collectief
Instr swb pscr/oscr Dca 300V 1,3 mm ²	per meter	Staal vlechtwerk, folie paarsgewijs & folie collectief

INSTRILINE 7500



Productnaam	Opmaak	Afscherming
Instr swa oscr Dca 300V 0,5 mm ²	per meter	Staaldraad armering & folie collectief
Instr swa oscr Dca 300V 0,75 mm ²	per meter	Staaldraad armering & folie collectief
Instr swa oscr Dca 300V 1,3 mm ²	per meter	Staaldraad armering & folie collectief

INSTRILINE 7600



Productnaam	Opmaak	Afscherming
Instr swa pscr/oscr Dca 300V 0,5 mm ²	per meter	Staaldraad armering, folie paarsgewijs & folie collectief
Instr swa pscr/oscr Dca 300V 0,75 mm ²	per meter	Staaldraad armering, folie paarsgewijs & folie collectief
Instr swa pscr/oscr Dca 300V 1,3 mm ²	per meter	Staaldraad armering, folie paarsgewijs & folie collectief