

VULT(FLEX) / HULT(FLEX) INSTALLATIEKABEL SELECTIEKAART

Vult(flex) / Hult(flex) zijn installatiekabels met een PVC mantel voor de Vult types (Dca) en een halogeen vrije mantel voor de Hult types (B2ca en Cca) voor installaties van 0,6 tot 1kV. De kabels kunnen worden toegepast in vochtige ruimtes, in situaties met een hoge omgevingstemperatuur en in kabelbundels. De kabels zijn geschikt voor gebouwinstallaties, woningbouw en industriële installaties. De kabels zijn eenvoudig te strippen door de toegepaste opvulling- en mantelmaterialen. Daarnaast hebben ze ook een grote buigbaarheid wat het werken in kleine ruimtes een stuk gemakkelijker maakt.



In deze selectiekaart vindt u het installatiekabel overzicht van Draka. Wanneer u de roze lijn volgt kunt u gemakkelijk een alternatief vinden voor een kabel die (tijdelijk) niet op voorraad is.

Indien u een kabel niet kunt vinden of u heeft een vraag neem dan gerust contact op met de Draka Customer Care.

Draka Customer Care
Tel: 088-808 4420
E-mail: verkoop@draka.com

VULT Dca (YMvK) INS06					
mm²	1-aderig	2-aderig	3G-aderig	4G-aderig	5G-aderig
1,5		832941	832947	832953	832959
2,5		832942	832965	832954	832960
4		832943	832949	832955	832961
6	<i>833681</i>	832944	832966	832956	832962
10	<i>833658</i>	832945	832967	832957	833656
16	<i>833659</i>	832946	<i>832968</i>	833662	833655
25	<i>833660</i>	833661	<i>833682</i>	833663	833657

HULT B2ca (YMz1k) INS06					
mm²	1-aderig	2-aderig	3G-aderig	4G-aderig	5G-aderig
1,5		832941	832947	832953	832959
2,5		832942	832965	832954	832960
4		832943	832949	832955	832961
6	<i>833681</i>	832944	832966	832956	832962
10	<i>833658</i>	832945	832967	832957	833656
16	<i>833659</i>	832946	832968	<i>833662</i>	833655
25	<i>833660</i>	833661	<i>833682</i>	833663	833657

HULT Cca (YMz1k) INS06					
mm²	1-aderig	2-aderig	3G-aderig	4G-aderig	5G-aderig
1,5		820935	820938	821665	821675
2,5		818942	818471	818983	820181
4			821644	821652	818984
6	<i>821634</i>	<i>821645</i>	821653	818985	820344
10	<i>821635</i>	821646	821654	821666	820337
16	<i>821636</i>	821647	<i>821655</i>	821667	820334
25	<i>821637</i>	821648	<i>830151</i>	821668	820340

HULTFLEX B2ca (YMz1k rss) INS07					
mm²	1-aderig	2-aderig	3G-aderig	4G-aderig	5G-aderig
35	<i>833435</i>	<i>833436</i>	<i>833588</i>	833396	833409
50	<i>833389</i>	<i>833437</i>	<i>833428</i>	833406	833387
70	<i>833399</i>	<i>833438</i>	<i>833429</i>	833397	833410
95	833400		<i>833430</i>	833398	833395
120	833401		<i>833431</i>	<i>833407</i>	833388
150	<i>833402</i>		<i>833432</i>	<i>833408</i>	833390
185	<i>833403</i>		<i>833433</i>	<i>833386</i>	833391
240	<i>833404</i>			<i>833434</i>	
300	<i>833411</i>				
400	<i>833405</i>				

VULTFLEX Dca (YMvK rss) INS06					
mm²	1-aderig	2-aderig	3G-aderig	4G-aderig	5G-aderig
35	<i>835260</i>	<i>835676</i>	<i>835675</i>	835670	835662
50	835259	<i>835632</i>	<i>835673</i>	835669	835661
70	835258	<i>835631</i>	<i>835673</i>	835668	835660
95	835257		<i>835672</i>	835667	835659
120	835256		<i>835671</i>	835666	835658
150	835255		<i>835655</i>	835665	835657
185	835254		<i>835654</i>	835664	835656
240	835253		<i>835630</i>	835663	835627
300	<i>835252</i>				
400	<i>835251</i>				

HULTFLEX Cca (YMz1k rss) INS07					
mm²	1-aderig	2-aderig	3G-aderig	4G-aderig	5G-aderig
35	<i>826746</i>	<i>826747</i>	<i>826720</i>	826133	826153
50	<i>825908</i>	<i>826748</i>	<i>826721</i>	826150	825879
70	<i>826143</i>	<i>826749</i>	<i>826722</i>	826134	826154
95	826144		<i>826723</i>	826135	826113
120	826145		<i>826724</i>	<i>826151</i>	825902
150	<i>826146</i>		<i>826725</i>	<i>826152</i>	825910
185	<i>826147</i>		<i>826726</i>	<i>825868</i>	825911
240	<i>826148</i>		<i>826727</i>	<i>826728</i>	
300	<i>826172</i>				
400	<i>826149</i>				

VULTFLEX XS Dca (YMvK SS) extreem soepel INS07					
mm²	1-aderig	2-aderig	3G-aderig	4G-aderig	5G-aderig
10	<i>835285</i>			<i>835206</i>	835203
16	<i>835281</i>			<i>835205</i>	835202
25	<i>835280</i>			<i>835204</i>	835201
35	<i>835279</i>			835219	835211
50	<i>835278</i>			835218	835210
70	<i>835284</i>			835216	835209
95	835288			835220	835217
120	835287			835215	835208
150	835283			835214	835207
185	835282			835213	<i>835942</i>
240	835286			835212	
300	835277				

HULTFLEX XS Cca (YMz1k ss) extreem soepel INS07					
mm²	1-aderig	2-aderig	3G-aderig	4G-aderig	5G-aderig
10					833989
16					834024
25	<i>829156</i>			<i>829127</i>	829128
35	<i>829157</i>			<i>829166</i>	829071
50	<i>829158</i>			829167	829109
70	829159			<i>829110</i>	829111
95	<i>829160</i>			829070	829168
120	829161			<i>829112</i>	829169
150	829162			<i>829108</i>	<i>832990</i>
185	829163			<i>834645</i>	<i>834644</i>
240	829164			<i>834716</i>	
300	829165				

VULTO Dca (VO-YMvKas) INS08					
mm²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
1,5		835359	835349	835345	835342
2,5		835353	835358	835355	835347
4		835350	835357	835348	835344
6		835351	835356	835354	835346

HULTO Cca (YMz1Kas) INS08					
mm²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
1,5		818473	820457	818919	821723
2,5		818474	818934	818475	818476
4		821700	821719	819191	<i>818947</i>
6		821702	821720	818943	818944
10		<i>821718</i>	<i>821721</i>	<i>821722</i>	<i>821722</i>

VULTA Dca (VG-YMvKas) INS09					
mm²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
10		835134	835148	835146	835123
16		835140	835149	835150	835132
25		835120	835147	835145	
35		835125	835117	835116	
50		<i>835121</i>	835137	835142	
70		<i>835944</i>	835128	835139	
95			<i>835144</i>	835141	
120			835143	835123	
150			835129	835138	
185			<i>835133</i>	835135	
240			835127	835126	
300			<i>835122</i>	835118	

HULTA B2ca (VG-YMz1kas) INS09					
mm²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
10		833272	833276	833255	<i>833289</i>
16		833270	833277	833252	<i>833290</i>
25		<i>833273</i>	<i>833278</i>	833256	
35		<i>833271</i>	<i>833279</i>	833259	
50		<i>833274</i>	<i>833280</i>	833253	
70		<i>833275</i>	<i>833281</i>	833254	
95			<i>833282</i>	833257	
120			<i>833283</i>	833266	
150			<i>833284</i>	833258	
185			<i>833285</i>	833267	
240			<i>833286</i>	833288	
300			<i>833287</i>	<i>833377</i>	

VULTAFLEX Dca (VG-YMvKas rss) INS09					
mm²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
35			835161	835160	
50			835159	835158	
70			835157	835156	
95			835155	835162	
120				835166	
150				835154	
185				835163	
240				835152	
300				835151	

HULTA Cca (VG-YMz1kas) INS09					
mm²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
10		<i>821699</i>	<i>821705</i>	818948	<i>821728</i>
16		821249	<i>821706</i>	818938	<i>821729</i>
25		<i>821701</i>	<i>821707</i>	818949	
35		<i>821250</i>	<i>821708</i>	820983	
50		<i>821703</i>	<i>821709</i>	818940	
70		<i>821704</i>	<i>821710</i>	818941	
95			<i>821711</i>	819040	
120			<i>821712</i>	818950	
150			<i>821713</i>	818951	
185			<i>821714</i>	819041	
240					